

**Gražtas MK kotas, su vidiniu aušinimu, 8×D, Tipas: 25****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	232274 25
GTIN	4062406106010
Produktų klasė	22G

Aprašymas**Modelis:**

Su vidiniu aušinimu.

Pastaba:

Pastūma f sumažinama iki 5%, o v_c vertės – iki 10%.

SK kūgio įspraustinės įrankiams su MK kotu – žr. Nr. **Nr. 343000-343530**.

Kitų dydžių reikia teirautis.

Vidinis aušinimas: taip

Pjovimo briaunų skaičius Z: 2

Ø zona D_c : 25 - 35 mm

Naudingasis ilgis L_1 : 289 mm

Morzės kūgio MK dydis: 4

Užveržimo varžtai: 232990 TX15

Techninis aprašymas

Ø zona D_c	25 - 35 mm
Naudingasis ilgis L_1	289 mm
Užveržimo varžtai	232990 TX15
Morzės kūgio MK dydis	4
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Modelis	8×D
Kotas	Morzės kūgis
Vidinis aušinimas	taip

Produkto rūšis

Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis