

**Gražtas MK kotas, su vidiniu aušinimu, 3×D, Tipas: 18****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	232272 18
GTIN	4062406105884
Produktų klasė	22G

**Aprašymas****Modelis:**

Su vidiniu aušinimu.

**Su tiesiais drožlių grioveliais.****Pastaba:**

SK kūgio įspraustinės įrankiams su MK kotu – žr. Nr. **Nr. 343000-343530**.

Kitų dydžių reikia teirautis.

Vidinis aušinimas: taip

Pjovimo briaunų skaičius Z: 2

Ø zona D<sub>c</sub>: 18 - 24 mm

Naudingasis ilgis L<sub>1</sub>: 69,8 mm

Morzės kūgio MK dydis: 3

Užveržimo varžtai: 232990 TX9

**Techninis aprašymas**

Ø zona D <sub>c</sub>	18 - 24 mm
Morzės kūgio MK dydis	3
Naudingasis ilgis L <sub>1</sub>	69,8 mm
Užveržimo varžtai	232990 TX9
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Modelis	3×D
Kotas	Morzės kūgis
Vidinis aušinimas	taip

Produkto rūšis

---

Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis