

**Gražtas MK kotas, su vidiniu aušinimu, 12×D, Tipas: 18****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	232275 18
GTIN	4062406106065
Produktų klasė	22G

Aprašymas**Modelis:**

Su vidiniu aušinimu.

Pastaba:

Kitų dydžių reikia teirautis.

SK kūgio įspraustinės įrankiams su MK kotu – žr. Nr. **Nr. 343000-343530**.

Pastūma f sumažinama iki 10%, o v_c vertės – iki 30%.

Vidinis aušinimas: taip

Pjovimo briaunų skaičius Z: 2

Ø zona D_c : 18 - 24 mm

Naudingasis ilgis L_1 : 288 mm

Morzės kūgio MK dydis: 3

Užveržimo varžtai: 232990 TX9

Techninis aprašymas

Užveržimo varžtai	232990 TX9
Ø zona D_c	18 - 24 mm
Naudingasis ilgis L_1	288 mm
Morzės kūgio MK dydis	3
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Modelis	12×D
Kotas	Morzės kūgis
Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	Gražtas su keičiamomis plokštelėmis

