



Gražtas MK kotas, su vidiniu aušinimu, 12×D, Tipas: 12



Užsakymo data

Užsakymo numeris	232275 12
GTIN	4062406106041
Produktų klasė	22G

Aprašymas

Modelis:

Su vidiniu aušinimu.

Pastaba:

Kitų dydžių reikia teirautis.

SK kūgio įspraustinės įrankiams su MK kotu – žr. Nr. **Nr. 343000-343530**.

Pastūma f sumažinama iki 10%, o v_c vertės – iki 30%.

Vidinis aušinimas: taip

Pjovimo briaunų skaičius Z: 2

Ø zona D_c : 12 - 12,5 mm

Naudingasis ilgis L_1 : 144 mm

Morzės kūgio MK dydis: 2

Užveržimo varžtai: 232990 TX7

Techninis aprašymas

Užveržimo varžtai	232990 TX7
Ø zona D_c	12 - 12,5 mm
Naudingasis ilgis L_1	144 mm
Morzės kūgio MK dydis	2
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Modelis	12×D
Kotas	Morzės kūgis
Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	Gražtas su keičiamomis plokštelėmis

