

**Gražtas MK kotas, su vidiniu aušinimu, 8×D, Tipas: 36****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	232274 36
GTIN	4062406106027
Produktų klasė	22G

Aprašymas**Modelis:**

Kiaurymėms iki IT10 tikslumo.

Su vidiniu aušinimu. **Su tiesiais drožlių grioveliais.**

Pastaba:

SK kūgio įspraustinės įrankiams su MK kotu – žr. Nr. **Nr. 343000-343530.**

Kitų dydžių reikia teirautis.

Pastūma f sumažinama iki 5%, o v_c vertės – iki 10%.

Techninis aprašymas

Morzės kūgio MK dydis	4
Ø zona D_c	36 - 47 mm
Užveržimo varžtai	232990 TX20
Naudingasis ilgis L_1	349,3 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Modelis	8×D
Kotas	Morzės kūgis
Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	Gražtas su keičiamomis plokštelėmis

