

**Gražtas MK kotas, su vidiniu aušinimu, 3×D, Tipas: 36****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	232272 36
GTIN	4062406105907
Produktų klasė	22G

Aprašymas**Modelis:**

Su vidiniu aušinimu.

Su tiesiais drožlių grioveliais.**Pastaba:**

SK kūgio įspraustinės įrankiams su MK kotu – žr. Nr. **Nr. 343000-343530**.

Kitų dydžių reikia teirautis.

Vidinis aušinimas: taip

Pjovimo briaunų skaičius Z: 2

Ø zona D_c: 36 - 47 mm

Naudingasis ilgis L₁: 120,6 mm

Morzės kūgio MK dydis: 4

Užveržimo varžtai: 232990 TX20

Techninis aprašymas

Ø zona D _c	36 - 47 mm
Naudingasis ilgis L ₁	120,6 mm
Užveržimo varžtai	232990 TX20
Morzės kūgio MK dydis	4
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Modelis	3×D
Kotas	Morzės kūgis
Vidinis aušinimas	taip

Produkto rūšis

Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis