

**Gražtas MK kotas, su vidiniu aušinimu, 8×D, Tipas: 48****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	232274 48
GTIN	4062406106034
Produktų klasė	22G

**Aprašymas****Modelis:**

Kiaurymėms iki IT10 tikslumo.

Su vidiniu aušinimu. **Su tiesiais drožlių grioveliais.**

**Pastaba:**

SK kūgio įspraustinės įrankiams su MK kotu – žr. Nr. **Nr. 343000-343530.**

Kitų dydžių reikia teirautis.

Pastūma f sumažinama iki 5%, o  $v_c$  vertės – iki 10%.

**Techninis aprašymas**

Ø zona $D_c$	48 - 65 mm
Morzės kūgio MK dydis	5
Naudingasis ilgis $L_1$	422,3 mm
Užveržimo varžtai	232990 TX20
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Modelis	8×D
Kotas	Morzės kūgis
Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	Gražtas su keičiamomis plokštelėmis

