

HOLEX**Gražtas MK kotas, su vidiniu aušinimu, 12×D, Tipas: 48****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	232275 48
GTIN	4062406106096
Produktų klasė	22G

Aprašymas**Modelis:**

Kiaurymėms iki IT10 tikslumo.

Su vidiniu aušinimu. **Su tiesiais drožlių grioveliais.**

Pastaba:

SK kūgio įspraustinės įrankiams su MK kotu – žr. Nr. **Nr. 343000-343530.**

Kitų dydžių reikia teirautis.

Pastūma f sumažinama iki 10%, o v_c vertės – iki 30%.

Techninis aprašymas

Morzės kūgio MK dydis	5
Užveržimo varžtai	232990 TX20
Ø zona D_c	48 - 65 mm
Naudingasis ilgis L_1	576 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Modelis	12×D
Kotas	Morzės kūgis
Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	Gražtas su keičiamomis plokštelėmis