



Gražtas MK kotas, su vidiniu aušinimu, 5×D, Tipas: 12



Užsakymo data

Užsakymo numeris	232273 12
GTIN	4062406105921
Produktų klasė	22G

Aprašymas

Modelis:

Su vidiniu aušinimu.

Pastaba:

Kitų dydžių reikia teirautis.

SK kūgio įspraustinės įrankiams su MK kotu – žr. Nr. **Nr. 343000-343530**.

Vidinis aušinimas: taip

Pjovimo briaunų skaičius Z: 2

Ø zona D_c: 12 - 12,5 mm

Naudingasis ilgis L₁: 60,3 mm

Morzės kūgio MK dydis: 2

Užveržimo varžtai: 232990 TX7

Techninis aprašymas

Naudingasis ilgis L ₁	60,3 mm
Morzės kūgio MK dydis	2
Užveržimo varžtai	232990 TX7
Ø zona D _c	12 - 12,5 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Modelis	5×D
Kotas	Morzės kūgis
Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	Gražtas su keičiamomis plokštelėmis

