

Garant GRIDLINE

## Vario elektra reguliuojamo aukščio darbataliai su korpusu 24G Plokštė iš bambuko, 20×20G, Plokštės ilgis: 2000/DEmm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	923291 2000/DE
GTIN	4062406103248
Produktų klasė	9GG

### Aprašymas

#### Modelis:

Stabilios plieno konstrukcijos darbatalis. Kojelių dalys 50 mm pločio su įstrižiniu sutvirtinimu. Su 1 pora kampo aptaisų dar didesniame stabilumui. Tolygiai elektra reguliuojamas aukštis. Aukščio reguliavimas ranka paspaudžiant mygtuką. Prijungimo laidas su vokiškuoju Schuko kištuku. Energijos sąnaudos 250 V / 50 Hz su maks. 340 W. **100% pilnai ištraukiami stalčiai** su diferencialiniu ištraukikliu ir 75 kg keliamąja galia. Stalčių korpusas 24G rakinamas centriniu užraktu su kaištine cilindrine spyna.

#### Funkcija:

IP20: Yra apsauga nuo svetimkūnių patekimo kai  $\varnothing > 12$  mm, tačiau reikia nejudinti, o nuo drėgmės nėra jokios apsaugos.

#### Komplektacija:

Stalčių priekinis aukštis mm: 75, 150

#### Tiekimo sudėtis:

2 elektra reguliuojamo aukščio kojelių dalys, 1 pora kampo aptaisų, stalčių korpusas, stalviršis.

#### Priedai pasirinktinai:

Papildomus priedus, pvz., šoninius skydus ir t. t. galima rasti GridLine atskiruose komponentuose, esančiuose 92-ajame skyriuje.

#### Spalva:

Korpusas, kojelės ir stalčių korpusas šviesiai pilki RAL 7035, stalčiai ryškiai mėlyni RAL 7016, **dažyti miltelinu būdu. Stalčių korpusas, nekonfigūruojamas, visada šviesiai pilkos spalvos RAL 7035.**

#### Pastaba:

Pristatymas be surinkimo. Rankinis padėties jungiklis gali būti pasirinktas laisvai. Montuojant eilę, reikalinga tarpinė plokštelė Nr. 927220.

## Techninis aprašymas

Aukščio reguliavimo ribos	850 - 1050 mm
Darbastalio ilgis	2000 mm
Darbastalio gylis	750 mm
Stalčiaus naudingasis plotis	500 mm
Jungties įtampa	250 V
Stalčių bloko naudingasis aukštis	225 mm
ComfortClose	ne
Stalčių bloko aukštis	300 mm
Stalčių naudingasis gylis G	20×20
Svoris	104 kg
Stalčių naudingasis plotis G	20
Stalčių bloko plotis	600 mm
maksimali keliamoji galia	400 kg
Serija	vario
Stalčiaus naudingasis gylis	500 mm
Eigos greitis	9 mm/s
Stalčių bloko gylis	650 mm
Stalčių naudingasis gylis G	20
Darbastalio storis	50 mm
Elektronine užraktų sistema - galima keisti	taip
Stalčių skaičius	2
IP apsaugos klasė	IP 20
Maitinimas	Varomas akumulatoriaus energija
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
Nominalioji įtampa	250 V
Įvesties kištuko tipas	F

Konstrukcija	Plieninių vamzdžių konstrukcija
medžiagos storis	1 mm
Reguliuojamo aukščio darbo vieta	850-1050 mm
Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia	75 kg
Varstoto / stalo keliamoji galia - maksimali skyriaus apkrova per visą plotą (kai lentyna medinė)	400 kg
Aukščio reguliavimo elementas	elektrinis
Plokštelės storis	50 mm
Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas)	100 %
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkto pavadinimo požymis	20x20G
Produkto rūšis	Darbastalis

## Priedai

Stalčius Stalčių aukštis 150 mm	927800 150
Stalčius Stalčių aukštis 75 mm	927800 75
Spynos aklė, skirta GridLine Tipas KO21	914227 KO21