

Garant GRIDLINE

Vario elektra reguliuojamo aukščio darbataliai su korpusu 24G Plokštė iš bambuko, 20×20G, Plokštės ilgis: 1500/DEmm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	923291 1500/DE
GTIN	4062406103231
Produktų klasė	9GG

Aprašymas

Modelis:

Stabilios plieno konstrukcijos darbatalis. Kojelių dalys 50 mm pločio su įstrižiniu sutvirtinimu. Su 1 pora kampo aptaisų dar didesiam stabilumui. Tolygiai elektra reguliuojamas aukštis. Aukščio reguliavimas ranka paspaudžiant mygtuką. Prijungimo laidas su vokiškuoju Schuko kištuku. Energijos sąnaudos 250 V / 50 Hz su maks. 340 W. **100% pilnai ištraukiami stalčiai** su diferencialiniu ištraukikliu ir 75 kg keliamąja galia. Stalčių korpusas 24G rakinamas centriniu užraktu su kaištine cilindrine spyna.

Funkcija:

IP20: Yra apsauga nuo svetimkūnių patekimo kai $\varnothing > 12$ mm, tačiau reikia nejudinti, o nuo drėgmės nėra jokios apsaugos.

Komplektacija:

Stalčių priekinis aukštis mm: 75, 150

Tiekimo sudėtis:

2 elektra reguliuojamo aukščio kojelių dalys, 1 pora kampo aptaisų, stalčių korpusas, stalviršis.

Priedai pasirinktinai:

Papildomus priedus, pvz., šoninius skydus ir t. t. galima rasti GridLine atskiruose komponentuose, esančiuose 92-ajame skyriuje.

Spalva:

Korpusas, kojelės ir stalčių korpusas šviesiai pilki RAL 7035, stalčiai ryškiai mėlyni RAL 7016, **dažyti miltelinu būdu. Stalčių korpusas, nekonfigūruojamas, visada šviesiai pilkos spalvos RAL 7035.**

Pastaba:

Pristatymas be surinkimo. Rankinis padėties jungiklis gali būti pasirinktas laisvai. Montuojant eilę, reikalinga tarpinė plokštelė Nr. 927220.

Techninis aprašymas

ComfortClose	ne
Darbastalio ilgis	1500 mm
Eigos greitis	9 mm/s
Stalčių bloko naudingasis aukštis	225 mm
Jungties įtampa	250 V
Stalčių naudingasis plotis G	20
Stalčių naudingasis gylis G	20×20
Stalčiaus naudingasis gylis	500 mm
Darbastalio gylis	750 mm
Stalčiaus naudingasis plotis	500 mm
Stalčių naudingasis gylis G	20
Stalčių bloko aukštis	300 mm
Stalčių bloko plotis	600 mm
Stalčių bloko gylis	650 mm
maksimali keliamoji galia	400 kg
Serija	vario
Elektronine užraktų sistema - galima keisti	taip
Stalčių skaičius	2
Aukščio reguliavimo ribos	850 - 1050 mm
Svoris	90 kg
Darbastalio storis	50 mm
IP apsaugos klasė	IP 20
Maitinimas	Varomas akumulatoriaus energija
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
Įvesties kištuko tipas	F
Nominalioji įtampa	250 V

Konstrukcija	Plieninių vamzdžių konstrukcija
medžiagos storis	1 mm
Reguliuojamo aukščio darbo vieta	850-1050 mm
Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia	75 kg
Varstoto / stalo keliamoji galia - maksimali skyriaus apkrova per visą plotą (kai lentyna medinė)	400 kg
Aukščio reguliavimo elementas	elektrinis
Plokštelės storis	50 mm
Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas)	100 %
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkto pavadinimo požymis	20x20G
Produkto rūšis	Darbastalis

Priedai

Stalčius Stalčių aukštis 150 mm	927800 150
Stalčius Stalčių aukštis 75 mm	927800 75
Spynos aklė, skirta GridLine Tipas KO21	914227 KO21