

Garant GRIDLINE

Vario elektra reguliuojamo aukščio darbataliai su korpusu 24G Eluplan plokštė; tamsi, 20×20G, Plokštės ilgis: 1000/DEmm**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	923297 1000/DE
GTIN	4062406103286
Produktų klasė	9GG

Aprašymas**Modelis:**

Stabilios plieno konstrukcijos darbatalis. Kojelių dalys 50 mm pločio su įstrižiniu sutvirtinimu. Su 1 pora kampo aptaisų dar didesniai stabilumui. Tolygiai elektra reguliuojamas aukštis. Aukščio reguliavimas ranka paspaudžiant mygtuką. Prijungimo laidas su vokišku Schuko kištuku. Energijos sąnaudos 250 V / 50 Hz su maks. 340 W. **100% pilnai ištraukiami stalčiai** su diferencialiniu ištraukikliu ir 75 kg keliamąja galia. Stalčių korpusas 24G rakinamas centriniu užraktu su kaištine cilindrine spyna.

Funkcija:

IP20: Yra apsauga nuo svetimkūnių patekimo kai $\varnothing > 12$ mm, tačiau reikia nejudinti, o nuo drėgmės nėra jokios apsaugos.

Komplektacija:

Stalčių priekinis aukštis mm: 75, 150

Tiekimo sudėtis:

2 elektra reguliuojamo aukščio kojelių dalys, 1 pora kampo aptaisų, stalčių korpusas, stalviršis.

Priedai pasirinktinai:

Papildomus priedus, pvz., šoninius skydus ir t. t. galima rasti GridLine atskiruose komponentuose, esančiuose 92-ajame skyriuje.

Spalva:

Korpusas, kojelės ir stalčių korpusas šviesiai pilki RAL 7035, stalčiai ryškiai mėlyni RAL 7016, **dažyti miltelinu būdu. Stalčių korpusas, nekonfigūruojamas, visada šviesiai pilkos spalvos RAL 7035.**

Pastaba:

Pristatymas be surinkimo. Rankinis padėties jungiklis gali būti pasirinktas laisvai. Montuojant eilę, reikalinga tarpinė plokštelė Nr. 927220.

Techninis aprašymas

Stalčių skaičius	2
Elektronine užraktų sistema - galima keisti	taip
Darbastalio storis	50 mm
Serija	vario
Stalčių naudingasis gylis G	20
Stalčių naudingasis gylis G	20×20
Stalčių bloko plotis	600 mm
Jungties įtampa	250 V
Stalčių naudingasis plotis G	20
Darbastalio gylis	750 mm
Eigos greitis	9 mm/s
Stalčių bloko naudingasis aukštis	225 mm
maksimali keliamoji galia	400 kg
Aukščio reguliavimo ribos	850 - 1050 mm
Darbastalio ilgis	1000 mm
Stalčiaus naudingasis plotis	500 mm
Stalčių bloko gylis	650 mm
ComfortClose	ne
Svoris	74 kg
Stalčių bloko aukštis	300 mm
Stalčiaus naudingasis gylis	500 mm
IP apsaugos klasė	IP 20
Maitinimas	Varomas akumuliatoriaus energija

Maitinimas	Maitinimo šaltinis
Nominalioji įtampa	250 V
Įvesties kištuko tipas	F
Konstrukcija	Plieninių vamzdžių konstrukcija
medžiagos storis	1 mm
Reguliuojamo aukščio darbo vieta	850-1050 mm
Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia	75 kg
Varstoto / stalo keliamoji galia - maksimali skyriaus apkrova per visą plotą (kai lentyna medinė)	400 kg
Aukščio reguliavimo elementas	elektrinis
Plokštelės storis	50 mm
Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas)	100 %
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkto pavadinimo požymis	20x20G
Produkto rūšis	Darbastalis