

Garant

50 mm storio stalviršis iš suklijuotų buko kaladėlių, Gylis 800 mm, Plokštės ilgis: 1500mm

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	926045 1500
GTIN	4062406219000
Produktų klasė	9GG

Aprašymas**Modelis:**

Plokštės gylis – 800 mm, storis – 50 mm: kiaurymes apatinėje plokštės dalyje turite išgręžti patys.

Pastaba:

Specialūs dydžiai užsakomi atskirai. Didžiausia ištisinė plokštė gali būti iki 3000 mm ilgio ir 1000 mm pločio.

Techninis aprašymas

Stalviršio medžiaga	Buko mediena suklijuota iš kaladėlių
Stalviršio danga	lakuota bespalviu laku
Ilgis	1500 mm
Storis	50 mm
Produkto pavadinimo požymis	Gylis 800 mm
Gylis	800 mm
Produkto rūšis	Darbatalio stalviršis

