

Garant GRIDLINE

**Vario elektra reguliuojamo aukščio darbataliai su korpusu 24G Eluplan plokštė; tamsi, 20×20G, Plokštės ilgis: 1500/DEmm****Užsakymo data**

|                  |                |
|------------------|----------------|
| Užsakymo numeris | 923297 1500/DE |
| GTIN             | 4062406103293  |
| Produktų klasė   | 9GG            |

**Aprašymas****Modelis:**

Stabilios plieno konstrukcijos darbatalis. Kojelių dalys 50 mm pločio su įstrižiniu sutvirtinimu. Su 1 pora kampo aptaisų dar didesniai stabilumui. Tolygiai elektra reguliuojamas aukštis. Aukščio reguliavimas ranka paspaudžiant mygtuką. Prijungimo laidas su vokiškuoju Schuko kištuku. Energijos sąnaudos 250 V / 50 Hz su maks. 340 W. **100% pilnai ištraukiami stalčiai** su diferencialiniu ištraukikliu ir 75 kg keliamąja galia. Stalčių korpusas 24G rakinamas centriniu užraktu su kaištine cilindrine spyna.

**Funkcija:**

IP20: Yra apsauga nuo svetimkūnių patekimo kai  $\varnothing > 12$  mm, tačiau reikia nejudinti, o nuo drėgmės nėra jokios apsaugos.

**Komplektacija:**

Stalčių priekinis aukštis mm: 75, 150

**Tiekimo sudėtis:**

2 elektra reguliuojamo aukščio kojelių dalys, 1 pora kampo aptaisų, stalčių korpusas, stalviršis.

**Priedai pasirinktinai:**

Papildomus priedus, pvz., šoninius skydus ir t. t. galima rasti GridLine atskiruose komponentuose, esančiuose 92-ajame skyriuje.

**Spalva:**

Korpusas, kojelės ir stalčių korpusas šviesiai pilki RAL 7035, stalčiai ryškiai mėlyni RAL 7016, **dažyti milteliniu būdu. Stalčių korpusas, nekonfigūruojamas, visada šviesiai pilkos spalvos RAL 7035.**

**Pastaba:**

Pristatymas be surinkimo. Rankinis padėties jungiklis gali būti pasirinktas laisvai. Montuojant eilę, reikalinga tarpinė plokštelė Nr. 927220.

## Techninis aprašymas

|   |                                 |
|---|---------------------------------|
| Stalčių naudingasis gylis G                 | 20                              |
| Darbastalio storis                          | 50 mm                           |
| Stalčiaus naudingasis gylis                 | 500 mm                          |
| Stalčių bloko plotis                        | 600 mm                          |
| maksimali keliamoji galia                   | 400 kg                          |
| Darbastalio ilgis                           | 1500 mm                         |
| ComfortClose                                | ne                              |
| Stalčių bloko naudingasis aukštis           | 225 mm                          |
| Elektronine užraktų sistema - galima keisti | taip                            |
| Aukščio reguliavimo ribos                   | 850 - 1050 mm                   |
| Stalčiaus naudingasis plotis                | 500 mm                          |
| Serija                                      | vario                           |
| Stalčių naudingasis gylis G                 | 20×20                           |
| Darbastalio gylis                           | 750 mm                          |
| Stalčių bloko gylis                         | 650 mm                          |
| Eigos greitis                               | 9 mm/s                          |
| Stalčių skaičius                            | 2                               |
| Jungties įtampa                             | 250 V                           |
| Stalčių naudingasis plotis G                | 20                              |
| Svoris                                      | 90 kg                           |
| Stalčių bloko aukštis                       | 300 mm                          |
| IP apsaugos klasė                           | IP 20                           |
| Maitinimas                                  | Varomas akumulatoriaus energija |
| Maitinimas                                  | Maitinimo šaltinis              |
| Nominalioji įtampa                          | 250 V                           |
| Įvesties kištuko tipas                      | F                               |

|   |  |
|---|--|
| Konstrukcija  | Plieninių vamzdžių konstrukcija                                |
| medžiagos storis  | 1 mm   |
| Reguliuojamo aukščio darbo vieta  | 850-1050 mm  |
| Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia  | 75 kg  |
| Varstoto / stalo keliamoji galia - maksimali skyriaus apkrova per visą plotą (kai lentyna medinė) | 400 kg   |
| Aukščio reguliavimo elementas   | elektrinis   |
| Plokštelės storis   | 50 mm  |
| Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas)   | 100 %  |
| Cilindrinė spyna  | modulinė apyraktė  |
| Spalvos pasirinkimas  | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Produkto pavadinimo požymis   | 20x20G   |
| Produkto rūšis  | Darbastalis  |