

Garant

50 mm storio stalviršis iš suklijuotų buko kaladėlių, Gylis 800 mm, Plokštės ilgis: 2000mm

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	926045 2000
GTIN	4062406215569
Produktų klasė	9GG

Aprašymas**Modelis:**

Plokštės gylis – 800 mm, storis – 50 mm: kiaurymes apatinėje plokštės dalyje turite išgręžti patys.

Pastaba:

Specialūs dydžiai užsakomi atskirai. Didžiausia ištisinė plokštė gali būti iki 3000 mm ilgio ir 1000 mm pločio.

Techninis aprašymas

Storis	50 mm
Ilgis	2000 mm
Stalviršio danga	lakuota bespalviu laku
Stalviršio medžiaga	Buko mediena suklijuota iš kaladėlių
Produkto pavadinimo požymis	Gylis 800 mm
Gylis	800 mm
Produkto rūšis	Darbatalio stalviršis

