

**Garant****50 mm storio stalviršis iš buko Multiplex, Gylis 750 mm, Plokštės ilgis: 1250mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	926081 1250
GTIN	4062406106287
Produktų klasė	9GG

**Aprašymas****Modelis:**

**Plokštės gylis – 750 mm, storis – 50 mm:** plokštės apačioje yra kiaurymių, skirtų tvirtinti stalčių korpusus ir kojas / apatines dalis (Vario atskirus komponentus).

**Pastaba:**

Specialūs dydžiai užsakomi atskirai. Didžiausia ištisinė plokštė gali būti iki 2500 mm ilgio ir 1080 mm pločio.

**Techninis aprašymas**

Ilgis	1250 mm
Storis	50 mm
Stalviršio danga	lakuota bespalviu laku
Stalviršio medžiaga	Buko Multiplex
Svoris	35,7 kg
Produkto pavadinimo požymis	Gylis 750 mm
Gylis	750 mm
Produkto rūšis	Darbastalio stalviršis

