

**Garant****50 mm storio stalviršis iš buko Multiplex, Gylis 800 mm, Plokštės ilgis: 1500mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	926085 1500
GTIN	4062406215040
Produktų klasė	9GG

**Aprašymas****Modelis:**

**Plokštės gylis – 800 mm, storis – 50 mm:** kiaurymes apatinėje plokštės dalyje turite išgręžti patys.

**Pastaba:**

Specialūs dydžiai užsakomi atskirai. Didžiausia ištisinė plokštė gali būti iki 2500 mm ilgio ir 1080 mm pločio.

**Techninis aprašymas**

Storis	50 mm
Stalviršio danga	lakuota bespalviu laku
Ilgis	1500 mm
Stalviršio medžiaga	Buko Multiplex
Produkto pavadinimo požymis	Gylis 800 mm
Gylis	800 mm
Produkto rūšis	Darbatalio stalviršis

---

**Priedai**

Srieginių įvorių rinkinys, 4 vnt.montavimas gamykloje  
įskaičiuotas į kainą

---

939000