

Garant**Darbastalis su tamsiai pilka plastikine danga (Eluplan), Gylis 750 mm, Plokštės ilgis: 2500mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	926241 2500
GTIN	4062406106553
Produktų klasė	9GG

Aprašymas**Modelis:**

Plokštės gylis – 750 mm, storis – 50 mm: plokštės apačioje yra kiaurymių, skirtų tvirtinti stalčių korpusus ir kojas / apatines dalis (Vario atskirus komponentus).

Darbastalis **montavimo, tikrinimo ir laboratorijos** darbo vietoms. Paviršius iš visada antistatinės, labai atsparios braižymui, vidutinio kietumo dangos, 2 mm storio. Vidurinis sluoksnis iš ST medienos pagrindo ir priešpriešinis traukimas užtikrina, kad darbastalis nesideformuos. Kraštai su šviesiai pilku, 3 mm storio ABS apvadu. Eluplan plokštės yra labai atsparios alyvai, tepalams, silpnoms rūgštims ir šarmams. (Tačiau jie kenkia paviršiaus išvaizdai).

Pastaba:

Eluplan plastikinė danga **neatspari šviesai**, spalvos pasikeitimai dėl tiesioginių saulės ar šviesos spindulių nėra pagrindas pretenzijoms.

Techninis aprašymas

Stalviršio paviršius	Antistatinė danga, atspari trinčiai, vidutinio kietumo, neatspari šviesai
Stalviršio paviršiaus spalva	tamsiai pilka
Ilgis	2500 mm
Stalviršio medžiaga	ST medienos pagrindas su Eluplan plastiko danga

Stalviršio danga	Eluplan (plastikas), (linoleumo danga)
Storis	50 mm
ABS apvadas	3 mm
Dangos storis	2 mm
Produkto pavadinimo požymis	Gylis 750 mm
Gylis	750 mm
Produkto rūšis	Darbastalio stalviršis