

Garant**Darbastalis su tamsiai pilka plastikine danga (Eluplan), Gylis 750 mm, Plokštės ilgis: 2000mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	926241 2000
GTIN	4062406106539
Produktų klasė	9GG

Aprašymas**Modelis:**

Plokštės gylis – 750 mm, storis – 50 mm: plokštės apačioje yra kiaurymių, skirtų tvirtinti stalčių korpusus ir kojas / apatines dalis (Vario atskirus komponentus).

Darbastalis **montavimo, tikrinimo ir laboratorijos** darbo vietoms. Paviršius iš visada antistatinės, labai atsparios braižymui, vidutinio kietumo dangos, 2 mm storio. Vidurinis sluoksnis iš ST medienos pagrindo ir priešpriešinis traukimas užtikrina, kad darbastalis nesideformuos. Kraštai su šviesiai pilku, 3 mm storio ABS apvadu. Eluplan plokštės yra labai atsparios alyvai, tepalams, silpnoms rūgštims ir šarmams. (Tačiau jie kenkia paviršiaus išvaizdai).

Pastaba:

Eluplan plastikinė danga **neatspari šviesai**, spalvos pasikeitimai dėl tiesioginių saulės ar šviesos spindulių nėra pagrindas pretenzijoms.

Techninis aprašymas

Stalviršio medžiaga	ST medienos pagrindas su Eluplan plastiko danga
Ilgis	2000 mm
Stalviršio danga	Eluplan (plastikas), (linoleumo danga)
ABS apvadas	3 mm

Stalviršio paviršius	Antistatinė danga, atspari trinčiai, vidutinio kietumo, neatspari šviesai
Storis	50 mm
Dangos storis	2 mm
Stalviršio paviršiaus spalva	tamsiai pilka
Svoris	38 kg
Produkto pavadinimo požymis	Gylis 750 mm
Gylis	750 mm
Produkto rūšis	Darbastalio stalviršis