

Garant**Įspraustinės frezavimo galvutėms su tvirtinimo sriegiu kūgio forma, HSK-A 63, Sriegis M × ilgis L1: M5X25****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	307044 M5X25
GTIN	4062406106720
Produktų klasė	31A

Aprašymas**Modelis:**

Kūgio formos.

Su Balluff/RFID lusto anga.

Paskirtis:

Įsukamų frezavimo galvučių tvirtinimui.

Priedai pasirinktinai:

Ilgintuvas Nr. 301358, adapteris Nr. 301359, vamzdelis aušinimo skysčiui Nr. 309880, raktas Nr. 309890.

Pastaba:

Kietmetaliai laikikliai arba ilgintuvai įsukamoms frezoms, žr. Nr. 301374 – 301379 ir Nr. 301361 – 301368.

Techninis aprašymas

L ₂	5 mm
Naudingasis ilgis L ₁	25 mm
Ø D ₂	10 mm
Sriegis M	M5×25
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	51 mm
Išorinis Ø D	13 mm

Kiaurymės $\varnothing D_1$	5,5 mm
Laikiklis	HSK-A 63
Laikiklio norma	ISO 12164-1
Laikiklio norma	DIN 69893
Forma	A
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 2,5, kai 25000 min ⁻¹
Radialinio mušimo tikslumas	$\leq 3 \mu\text{m}$
Pjovimo technika	HSC
Produkto rūšis	Įsukamos frezos tvirtinimo laikiklis