

Garant**Įspraustinės frezavimo galvutėms su tvirtinimo sriegiu kūgio forma, HSK-A 100, Sriegis M × ilgis L1: M8X50****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	307046 M8X50
GTIN	4062406106928
Produktų klasė	31A

Aprašymas**Modelis:**

Kūgio formos.

Su Balluff/RFID lusto anga.

Paskirtis:

Įsukamų frezavimo galvūčių tvirtinimui.

Priedai pasirinktinai:

Ilgintuvas Nr. 301358, adapteris Nr. 301359, vamzdelis aušinimo skysčiui Nr. 309880, raktas Nr. 309890.

Pastaba:

Kietmetaliai laikikliai arba ilgintuvai įsukamoms frezoms, žr. Nr. 301374 – 301379 ir Nr. 301361 – 301368.

Techninis aprašymas

Naudingasis ilgis L ₁	50 mm
Sriegis M	M8×50
Kiaurymės Ø D ₁	8,5 mm
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	79 mm
L ₂	5 mm
Ø D ₂	13 mm

Išorinis Ø D	23 mm
Laikiklis	HSK-A 100
Laikiklio norma	DIN 69893
Laikiklio norma	ISO 12164-1
Forma	A
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 2,5, kai 25000 min ⁻¹
Radialinio mušimo tikslumas	≤3 µm
Pjovimo technika	HSC
Produkto rūšis	Įsukamos frezos tvirtinimo laikiklis