

Garant GRIDLINE

**Spinta skysčiams su plastikiniais bakais, Aukštis mm / tepalo kanistrų skaičius: 1500/14****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	980022 1500/14
GTIN	4062406107048
Produktų klasė	9GK

**Aprašymas****Modelis:**

Tvirta lakštinio plieno konstrukcija su sustiprintomis varstomomis durimis, uždaromomis stumiama rankena su **cilindrine spyna**. Spintų korpusas su **atskirų stalčių fiksatoriumi**. Atskirų stalčių fiksatoriai leidžia vienu metu atidaryti tik 1 stalčių. Tokiu būdu apsaugoma, kad spinta nenuvirstų. Ištraukiamus padėklus ir stalčius galima tvirtinti kas 25 mm.

Spinta alyvai, su bakais iš **plastiko** (Nr. 980060).

**Komplektacija:**

Ištraukiamų lentynų skaičius: 3

Tepalo bakų kiekis (10 litrų): 10

Tepalo bakų skaičius (25 litrų): 4

Tepalo surinkimo vonių kiekis: 1

**Spalva:**

Korpusas šviesiai pilkas RAL 7035, durys tamsiai pilkos RAL 7016 **dengtos milteliais**.

**Pastaba:**

Spintą galima naudoti ir be talpų alyvai. Komplektavimas pagal poreikius: tinkamas ištraukiamas lentynas žr. Nr. 980052.

**Techninis aprašymas**

Naud. aukštis	1350 mm
Plotis	750 mm
Spintos priekinė dalis	su varstomomis durimis iš ištisinio lakšto
Aukštis	1500 mm
Gylis	700 mm
Svoris	136 kg
medžiagos storis	1,2 mm
Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia	200 kg
Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas)	100 %
Stalčių ištraukimas	Ištraukimo fiksatorius
Reguliuojamas aukštis kas	25 mm
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkto rūšis	Tepalo spinta