

Atskiras keraminis kontrolinis kaištis 1 tolerancijos klasė, Tipas: 4



Užsakymo data

Užsakymo numeris	483925 4
GTIN	2050001941022
Produktų klasė	48A

Aprašymas

Modelis:

Iš grynos pramoninės keramikos (cirkonio dioksido ZrO_2). Abiejų šonų nugalūninimas ties briaunos nuožula. Nuo \varnothing 5,01 mm matmenys užrašyti priekyje.

1 tolerancijos klasė: Koto $\varnothing \pm 0,001$ mm.

Privalumai:

- Dvigubai kietesnis už aukščiausios kokybės plieną.
- Minimalus šiluminis plėtimasis.
- Atsparus rūdims ir rūgštims.
- Prieš naudojimą nereikia nuvalyti tepalų.
- Po naudojimo nereikia sutepti.

Pastaba:

Užsakydami nurodykite **pageidaujamą \varnothing papildomai**, pvz.: nr. 48 3925 dyd. 3 **4,35**.

Techninis aprašymas

Žingsnis	0,01 mm
Matavimo strypo ilgis	40 mm
Nominalus dydis	6 - 9,99 mm
Kalibravimas	L5
Norma	DIN 2269
Tolerancijos klasė	1
Medžiaga	Pramoninė keramika (cirkonio oksidas ZrO_2)
Produkto rūšis	Kontrolinis kaištis

Paslaugos

Kalibravimas Kontrolinis kaištis Maksimalus Ø 20

028240 20