



Adatinis ženklintuvas FlyMarker® mini 120/45 Akumuliatorinis, Akumuliatoriaus talpa: 2X4Ah



Užsakymo data

Užsakymo numeris

085761 2X4

GTIN

Produktų klasė

04F

Aprašymas

Modelis:

Ilgalaikiam žymėjimui / ženklinimui / užrašams ant vienetinių ar serijinių dalių iš įvairių medžiagų (plieno, aukštos kokybės plieno, aliuminio, vario, žalvario, plastiko, įrankių plieno, grūdinto plieno iki 62 HRC ir t.t.).

- **Didelio našumo elektromagnetinė ženklinimo adata.**
- **Paprasta, lengvai valdoma programinė įranga, apsaugota slaptažodžiu.**
- **Sąsajos: USB-A, USB-B ir Ethernet.**
- **Šriftas: Taškinė matrica tinklelyje 5×7 arba 9×13, šrifto aukštis 1,0 – 10,0 mm ir didesnis.**
- **Šrifto, kurio aukštis didesnis negu 10,0 mm, reikia teirautis.**
- **Aukštos kokybės, dvigubos linijinės kreipiančiosios tiksliam ženklinimui.**
- **Apvalių dalių žymėjimas pasirinktinai radialine arba ašine kryptimi.**
- **Su HPGL paketas (individualių logotipų ir kontrolinių, CE ženklų žymėjimui)**
- **Su Komfort paketas (pvz.: sluoksnių atpažinimui, išankstiniam padėties nustatymui, pakartotiniam žymėjimui ir t. t.)**
- **Vidinė atmintis daugybei ženklinimo duomenų, šriftų ir logotipų.**
- **Galima pasirinkti iš 15 kalbų.**
- **Didelės raiškos spalvotas ekranas.**
- **Žymėjimo peržiūra patikimam ženklinimui.**
- **Smūgiams atsparus korpusas.**

FlyMarker® mini 120/45 18 V. Patogi, 100% mobili **akumuliatorinių rankinių žymeklių sistema** su integruota klaviatūra ir didelės raiškos spalvotu LC ekranu. Žymėjimo laukas: 120 × 45 mm.

- **Stabilesnė kreipiančiosios sistema.**
- **Stiprus smūginis magnetas (pasirinktinai).**

Tiekimo sudėtis:

Su įrankiais, kietlydininė žymėjimo adata 90°, pastatomas kampainis su neslystančia danga, kontrolinė liniuotė ir lagaminas, **2x18 V ličio jonų akumulatoriai**, įkroviklis.

maksimalus ženklinimo aukštis: 45 mm

Akumulatoriaus talpa: 4 Ah

Nominalioji įtampa: 18 V

Svoris su akumulatoriumi: 3,2 kg

Techninis aprašymas

Akumulatoriaus talpa	4 Ah
Gamintojo pavadinimas	FlyMarker® mini 120/45
Akumulatoriaus rūšis	Ličio jonai
Akumuliatorių kiekis	2
Maitinimas	Varomas akumulatoriaus energija
Nominalioji įtampa	18 V
Svoris su akumulatoriumi	3,2 kg
maksimalus ženklinimo plotis	120 mm
maksimalus ženklinimo aukštis	45 mm
Produkto rūšis	Adatinis ženklintuvas

Priedai

Keičiamas akumulatorius Tipas 4AH	085765 4AH
-----------------------------------	------------