

Garant**Žiedlapinis specialus šlifavimo diskas (ZA) su išsikišusiomis plokštelėmis, Ø 125 mm, Grūdėtumas: 60****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 566295 60 |
| GTIN | 4045197720467 |
| Produktų klasė | 51M |

Aprašymas**Modelis:**

Žiedlapinis šlifavimo diskas su **plačia išsikišusia plokštelės dalimi (10 mm)**. Didelis patvarumas ir nuimamos medžiagos kiekis dėl aukštos kokybės **cirkonio korundo (ZA)** ant tvirto mišraus audinio. Su aktyvių šlifavimo savybių turinčia danga šaltam šlifavimui.

- **Įstrižos formos – patogu briaunoms / suvirinimo siūlėms apdirbti ir plokštumoms šlifuoti, kai posvyrio kampas 15–25°.**

Paskirtis:

Idealiai tinka kelioms šlifavimo užduotims to paties darbo proceso metu **šlifuojant plokštumas ir briaunas** ir apdirbimui **sunkiai prieinamose vietose**, pvz.: suvirinimo siūlių nušlifavimui.

Techninis aprašymas

| | |
|-------------|--|
| Forma | gręžimas su įkypu išėjimu $\leq 7^\circ$ |
| Kiaurymės Ø | 22,23 mm |
| Grūdėtumas | 60 |
| Disko Ø | 125 mm |

| | |
|----------------------------------|------------------------------|
| Šlifavimo priemonių kodas | ZA |
| Geležies, sieros ir chloro dalis | <0,1 % |
| Produkto pavadinimo požymis | Ø 125 mm |
| optimaliai parinkta medžiagai | Plienas |
| optimaliai parinkta medžiagai | INOX |
| maksimalus apskritiminis greitis | 80 m/s |
| Produkto rūšis | Žiedlapinis šlifavimo diskas |

Vartotojo duomenys

| | Paskirtis | V _c | ISO kodas |
|---------------------------------|---------------|----------------|-----------|
| Plienas <900 N/mm ² | tinka | | |
| Plienas <1400 N/mm ² | tinka | | |
| Plienas <55 HRC | tinka | | |
| Plienas <60 HRC | tinka | | |
| Plienas <67 HRC | tinka | | |
| INOX | tinka | | |
| Ti | ribotai tinka | | |
| Ketus (G) | tinka | | |
| Uni | ribotai tinka | | |
| sausasis | tinka | | |