

## Atskiras keraminis kontrolinis kaištis 1 tolerancijos klasė, Tipas: 2

### Užsakymo data

Užsakymo numeris	483925 2
GTIN	2050001941008
Produktų klasė	48A

### Aprašymas

#### Modelis:

Iš grynos pramoninės keramikos (cirkonio dioksido  $ZrO_2$ ). Abiejų šonų nugalimas ties briaunos nuožula. Nuo  $\varnothing$  5,01 mm matmenys užrašyti priekyje.

**1 tolerancijos klasė:** Koto  $\varnothing \pm 0,001$  mm.

#### Privalumai:

- Dvigubai kietesnis už aukščiausios kokybės plieną.
- Minimalus šiluminis plėtimasis.
- Atsparus rūdims ir rūgštims.
- Prieš naudojimą nereikia nuvalyti tepalų.
- Po naudojimo nereikia sutepti.

#### Pastaba:

Užsakydami nurodykite **pageidaujamą  $\varnothing$  papildomai**, pvz.: nr. 48 3925 dyd. 3 **4,35**.

### Techninis aprašymas

Matavimo strypo ilgis	40 mm
Žingsnis	0,01 mm
Nominalus dydis	1 - 2,99 mm
Kalibravimas	L5
Norma	DIN 2269
Tolerancijos klasė	1
Medžiaga	Pramoninė keramika (cirkonio oksidas $ZrO_2$ )
Produkto rūšis	Kontrolinis kaištis

## Paslaugos

Kalibravimas Kontrolinis kaištis Maksimalus Ø 20

028240 20