

## Garant

### Žiedlapinis specialus šlifavimo diskas (ZA) su išsikišusiomis plokštelėmis, Ø 115 mm, Grūdėtumas: 60



## Užsakymo data

Užsakymo numeris	566290 60
GTIN	4045197720429
Produktų klasė	51M

## Aprašymas

### Modelis:

Žiedlapinis šlifavimo diskas su **plačia išsikišusia plokštelės dalimi (10 mm)**. Didelis patvarumas ir nuimamos medžiagos kiekis dėl aukštos kokybės **cirkonio korundo (ZA)** ant tvirto mišraus audinio. Su aktyvių šlifavimo savybių turinčia danga šaltam šlifavimui.

- **Įstrižos formos – patogu briaunoms / suvirinimo siūlėms apdirbti ir plokštumoms šlifuoti, kai posvyrio kampas 15–25°.**

### Paskirtis:

Idealiai tinka kelioms šlifavimo užduotims to paties darbo proceso metu **šlifuojant plokštumas ir briaunas** ir apdirbimui **sunkiai prieinamose vietose**, pvz., suvirinimo siūlių nušlifavimui.

## Techninis aprašymas

Grūdėtumas	60
Forma	gręžimas su įkypu išėjimu $\leq 7^\circ$
Kiaurymės Ø	22,23 mm
Disko Ø	115 mm

Šlifavimo priemonių kodas	ZA
Geležies, sieros ir chloro dalis	<0,1 %
Produkto pavadinimo požymis	Ø 115 mm
optimaliai parinkta medžiagai	Plienas
optimaliai parinkta medžiagai	INOX
maksimalus apskritiminis greitis	80 m/s
Produkto rūšis	Žiedlapinis šlifavimo diskas

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	tinka		
Plienas <67 HRC	tinka		
INOX	tinka		
Ti	ribotai tinka		
Ketus (G)	tinka		
Uni	ribotai tinka		
sausasis	tinka		