



Varžtų fiksatorius, 50 ml, Gamintojo pavadinimas: 32-18



Užsakymo data

Užsakymo numeris	083313 32-18
GTIN	2050002005204
Produktų klasė	08G

Aprašymas

Modelis:

Varžtų sandarinimo priemonės naudojimas apsaugo nuo netyčinio varžtinių jungčių atsilaisvinimo. Vieno komponento anaerobiniai klijai tinka visų tipų ir formų sriegiams. Sraigtinės jungtys yra sandarios. Nebeužstringa.

Paskirtis:

Mažo tvirtumo – lengvai atlaisvinama standartiniais įrankiais. **Vidutinio tvirtumo** – dar galima atlaisvinti standartiniais įrankiais. **Labai tvirtai** – atlaisvinti galima tik specialiais įrankiais arba pakaitinus (150 °C). Mažo stiprumo, lengvas išardymas, visiems metalams, be žymėjimo.

Pastaba:

Prieš sutepdami varžtų fiksatoriumi, sriegių dalis nuvalykite universaliu valikliu Nr. 083391 ir Nr. 083392. Greitas ir paprastas 50 ml buteliukų Nr. 083344 dyd. 50 naudojimas.

Techninis aprašymas

minimalus atitrūkimo momentas	6 - 10 Nm
Gamintojo pavadinimas	32-18
kai sriegio dydis M iki	M12

Laikymo temperatūra	20 °C
tinka medžiagoms	Metalas
maksimalūs tarpo matmenys	0,1 mm
Forma	skyst.
Cheminė bazė	anaerobinis metakrilatas
Spalva	violetinė
tinka panaudojimo sričiai	Varžtų fiksavimas
tinka panaudojimo sričiai	iš anksto sumontuotos varžtų jungtys
Galiojimo laikas nuo pagaminimo datos	12 mėnuo
Savybė	atsparus vibracijai
Savybė	sumažina strigimą
Savybė	sandarinimas
Užpildymo kiekis	50 ml
Temperatūros ribos	-55 - 150 °C
Užsiliepsnoj. temperat.	100 °C
kai sriegio dydis coliais	3/4 in
Darbinis kietumas pagal	3 - 6 h
Kietumas tempiant pagal	15 - 20 min
Dinaminis klampumas	120 - 170 mPas
Išardymas	su standartiniu įrankiu
Stiprumo klasė	mažo tvirtumo
Tankis	1,1 g/cm ³
Produkto pavadinimo požymis	50 ml
Produkto rūšis	Varžtų fiksavimas

Priedai

Valiklio ir riebalų šalinimo priemonės purškalo Gamintojo produkto numeris 7063

083392 7063

Peristaltinė rankinė pompa su dozavimo adatų komplektu
Tinka indų dydžiams 50 ml

083344 50

Valymo ir riebalų šalinimo purškalo Gamintojo produkto
numeris 7061

083391 7061