

**Garant**

**Kampinis stalviršis iš šachmatine tvarka suklijuoto bambuko, Tinka sujungti plokštes, kurių gylis: 800mm**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	926302 800
GTIN	4062406215156
Produktų klasė	9GG

**Aprašymas****Modelis:**

Dydis 1000×1000×50 mm su 45° skersiniu, skirtu **800 mm plokštės gyliui**.

**Tinka:**

Kojos Nr. 927000 – 927042, Nr. 927062 – 927068.

**Techninis aprašymas**

Stalviršio paviršius	šlifotos, alyvuotos taip, kad nepaliktų žymių
tinka sujungti plokštes, kurių gylis	800 mm
Kampinė įstriža	45°
Stalviršio medžiaga	Bambukinės juostelės klijuotos šachmatine tvarka
Plokštelės storis	50 mm
Produkto rūšis	Darbatalio stalviršis

**Priedai**

Kojos / apatinė dalis Aukštis 650 mm	927000 650
--------------------------------------	------------

Kojos / apatinė dalis Aukštis 900 mm	927000 900
Atitraukta apatinė dalis Kojų aukštis 900 mm	927040 900
Atitraukta apatinė dalis Kojų aukštis 800 mm	927040 800
Kojos / apatinė dalis Aukštis 800 mm	927000 800
Kampinė maitinimo lizdų juostapatiems susikomplektuoti Tinka modeliui 1000	928421 1000
Kojos / apatinė dalis Aukštis 750 mm	927000 750
Valiklių ir alyvos rinkinys Tipas 1	926403 1