

Garant

Kampinis stalviršis iš šachmatine tvarka suklijuoto bambuko, Tinka sujungti plokštes, kurių gylis: 750mm

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	926302 750
GTIN	4062406107123
Produktų klasė	9GG

Aprašymas**Modelis:**

Dydis 1000×1000×50 mm su 45° skersiniu, skirtu **750 mm plokštės gyliui**.

Tinka:

Kojos Nr. 927000 – 927042, Nr. 927062 – 927068.

Techninis aprašymas

Stalviršio paviršius	šlifotos, alyvuotos taip, kad nepaliktų žymių
Stalviršio medžiaga	Bambukinės juostelės klijuotos šachmatine tvarka
tinka sujungti plokštes, kurių gylis	750 mm
Kampinė įstriža	45°
Plokštelės storis	50 mm
Produkto rūšis	Darbatalio stalviršis

Priedai

Kojos / apatinė dalis Aukštis 650 mm	927000 650
--------------------------------------	------------

Kojos / apatinė dalis Aukštis 800 mm	927000 800
Atitraukta apatinė dalis Kojų aukštis 800 mm	927040 800
Kojos / apatinė dalis Aukštis 900 mm	927000 900
Valiklių ir alyvos rinkinys Tipas 1	926403 1
Kampinė maitinimo lizdų juostapatiems susikomplektuoti Tinka modeliui 1000	928421 1000
Kojos / apatinė dalis Aukštis 750 mm	927000 750
Atitraukta apatinė dalis Kojų aukštis 900 mm	927040 900