

Garant**Kampinis stalviršis su Eterlux danga, Tinka sujungti plokštes, kurių gylis: 750mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	926342 750
GTIN	4062406107185
Produktų klasė	9GG

Aprašymas**Modelis:**

Dydis 1000×1000×50 mm su 45° skersiniu, skirtu **750 mm plokštės gyliui**.

Tinka:

Kojos Nr. 927000 – 927042, Nr. 927062 – 927068.

Techninis aprašymas

ABS apvadas	3 mm
tinka sujungti plokštes, kurių gylis	750 mm
Apvadas	4-pusis
Stalviršio medžiaga	ST medienos pagrindas su Eterlux plastiko danga
Stalviršio paviršius	Danga atspari brėžiams ir karščiui
Dangos storis	2 mm
Stalviršio danga	Eterlux (melaminas / fenolio derva)
Kampinė įstriža	45°
Plastikinės dangos spalva	šviesiai pilka
Plokštelės storis	50 mm
Produkto rūšis	Darbatalio stalviršis

Priedai

Kojos / apatinė dalis Aukštis 800 mm	927000 800
Kojos / apatinė dalis Aukštis 650 mm	927000 650
Kojos / apatinė dalis Aukštis 750 mm	927000 750
Kampinė maitinimo lizdų juostapatiems susikomplektuoti Tinka modeliui 1000	928421 1000
Kojos / apatinė dalis Aukštis 900 mm	927000 900
Atitraukta apatinė dalis Kojų aukštis 800 mm	927040 800
Atitraukta apatinė dalis Kojų aukštis 900 mm	927040 900