

Garant

Kampinis stalviršis iš suklijuotų buko kaladėlių, Tinka sujungti plokštes, kurių gylis: 750mm

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	926322 750
GTIN	4062406107161
Produktų klasė	9GG

Aprašymas**Modelis:**

Dydis 1000×1000×50 mm su 45° skersiniu, skirtu **750 mm plokštės gyliui**.

Tinka:

Kojos Nr. 927000 – 927042, Nr. 927062 – 927068.

Techninis aprašymas

Stalviršio paviršius	šlifluota, lakuota bespalviu laku
Stalviršio medžiaga	Buko mediena suklijuota iš kaladėlių
tinka sujungti plokštes, kurių gylis	750 mm
Plokštelės storis	50 mm
Produkto rūšis	Darbastalio stalviršis