

**Mikrometras, Matavimo ribos: 75-100mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	420450 75-100
GTIN	7630041104110
Produktų klasė	45A

**Aprašymas****Modelis:**

**Kietlydinio matavimo plokštumos tiksliai šlifotos.** Grūdintos, šlifotos matavimo ašys. Fiksavimas užspaudžiama svirtimi. Su terkšle ir izoliacine danga. Su aiškiai išgraviruotomis juodomis padalomis ir skaičiais.

**Tiekimo sudėtis:**

Mikrometras be etalono.

**Techninis aprašymas**

Sraigto Ø	6,5 mm
Matavimo būgno Ø	18,5 mm
Matavimo būgno padalos	1/50 mm
Matavimo ribos (diapazonas)	75 - 100 mm
Padalos vertė	0,01 mm
Kalibravimas	B1
Leistina paklaida	3 µm
Norma	DIN 863
Matavimo prietaisai	analoginis
Pakuotė	tvirta dėžė

Produkto rūšis

Mikrometras

**Paslaugos**

DAkkS kalibravimas Mikrometras be etalono Maksimalios matavimo ribos 100 mm

022010 100

Kalibravimas Mikrometras be etalono Maksimalios matavimo ribos 100 mm

022000 100

**Priedai**

Etalonas Visas ilgis 75 mm

421100 75