

**Pramoninis fenas, Tipas: 008338****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	078321 008338
GTIN	4007841008338
Produktų klasė	07E

**Aprašymas****Modelis:**

**Elektroniniu būdu valdomas pramoninis fenas** su tolygiu oro srauto valdymu.

**Aukštos kokybės strypo formos pramoninis fenas HG 2620 E** profesionaliam naudojimui.

- Pijungimo kabelis paprastai pakeičiamas.
- Keičiamas keraminis šildytuvas, apie 800 valandų naudojimo trukmė.
- Oro slėgis iki 4000 Pa.
- Temperatūros reguliavimas nuo 50 iki 700 °C naudojant pultą.
- Oro srauto reguliavimas 150 iki 500 l/min.
- Apsauga nuo pakartotinio paleidimo.
- Aušinimo lygis.
- LCD ekranas ir liekamosios šilumos indikatorius.

**Paskirtis:**

Plastikų suvirinimui ir formavimui, sutraukimui, dažų pašalinimui, litavimui, džiovinimui, tirpinimui.

**Techninis aprašymas**

Naudojama galia	2300 W
Oro temperatūra	50 - 700 °C
Svoris	840 g
Gamintojo pavadinimas	HG 2620E
Oro srautas	150 - 500 l/min
Maitinimas	Maitinimo šaltinis

Produkto rūšis

Pramoninis fenas

**Priedai**

Temperatūros skaitytuvas HL Scan Tipas 014919	078326 014919
Temperatūros skaitytuvas HG Scan PRO Tipas 007553	078325 007553
Temperatūros skaitytuvas HG Scan PRO Tipas 007690	078325 007690
Pramoninių fenų priedų rinkinys 12 vnt. Tipas 075569	078329 075569