

3M Scotch-Brite™

Neaustinės medžiagos kibus diskas GB-DH, Ø 125 mm, Grūdėtumo palyginimas: 50**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	566903 50
GTIN	50048011603419
Produktų klasė	53M

Aprašymas**Modelis:**

Neaustinės medžiagos kibūs šlifavimo diskai tvirtai prikimbaprie pado. Su išimama centravimo šerdimi tiksliam disko pozicionavimui ir pritvirtinimui prie atraminės lėkštelės (**apie 50% mažesnis vibracijos lygis, kai naudojamos kibios šlifavimo lėkštelės Nr. 566965**).

Labai **abrazyvus neaustinės medžiagos diskas** su labai tvirtomis briaunomis. Dėl **keraminių grūdelių (CER)** medžiaga nuimama dar efektyviau.

Paskirtis:

Idealiai tinka **nuvalyti mažas suvirinimo siūles ir taškus bei grubesniems valymo ir užvartų nuėmimo darbams**. Išvengiama per didelio paviršiaus nušlifavimo.

Skirta kampiniams šlifuokliams su kibiomis šlifavimo lėkštelėmis Nr. 566960 arba 566965.

Pastaba:

Kibius šlifavimo diskus paruošiamajam šlifavimui žr. Nr. **567505 ir t.t.**

Techninis aprašymas

Smulkumo laipsnis	ypač rupus
Modelis	A coarse heavy duty

Spalva	mėlyna
Grūdėtumo palyginimas	50
DiskoØ	125 mm
Serija	GB-DH
Šlifavimo priemonių kodas	Keramika
Geležies, sieros ir chloro dalis	<0,1 %
Produkto pavadinimo požymis	Ø 125 mm
Gamintojo pavadinimas	GB-DH
maksimalus apskritiminis greitis	40 m/s
Produkto rūšis	Neaustinė šlifavimo medžiaga

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Alu Mg	tinka		
Plienas <900 N/mm ²	tinka		
Plienas <1400 N/mm ²	tinka		
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	tinka		
Plienas <67 HRC	tinka		
INOX	tinka		
Ti	tinka		
Ketus (G)	tinka		
CuZn	tinka		
Plastikas, GFK	tinka		
Mediena	tinka		
Dažai	tinka		
Uni	tinka		
drėgnas, maks.	ribotai tinka		
sausasis	tinka		

Priedai

Kibi šlifavimo lėkštelė suSriegis M14 Išorinis Ø 125 mm

566960 125

Kibi šlifavimo lėkštelė sucentravimo kiauryme ir sriegiu M
14 Išorinis Ø 125 mm

566965 125