

3M Scotch-Brite™

**Neaustinės medžiagos kibus diskas GB-DH, Ø 125 mm, Grūdėtumo palyginimas: 80****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	566903 80
GTIN	50048011603365
Produktų klasė	53M

**Aprašymas****Modelis:**

Neaustinės medžiagos kibūs šlifavimo diskai tvirtai prikimbaprie pado. Su išimama centravimo šerdimi tiksliam disko pozicionavimui ir pritvirtinimui prie atraminės lėkštelės (**apie 50% mažesnis vibracijos lygis, kai naudojamos kibios šlifavimo lėkštelės Nr. 566965**).

Labai **abrazyvus neaustinės medžiagos diskas** su labai tvirtomis briaunomis. Dėl **keraminių grūdelių (CER)** medžiaga nuimama dar efektyviau. **Optimalu, kai reikia pagerinti paviršių po paruošiamojo šlifavimo su Cubitron™ II diskais.**

**Paskirtis:**

Idealiai tinka **nuvalyti mažas suvirinimo siūles ir taškus** bei **grubesniems valymo ir užvartų nuėmimo darbams**. Išvengiama per didelio paviršiaus nušlifavimo.

Skirta kampiniams šlifuokliams su kibiomis šlifavimo lėkštelėmis Nr. 566960 arba 566965.

**Pastaba:**

Kibius šlifavimo diskus paruošiamajam šlifavimui žr. Nr. **567505 ir t.t.**

**Techninis aprašymas**

Grūdėtumo palyginimas	80
Smulkumo laipsnis	labai rupus

Modelis	A coarse heavy duty
Spalva	raudona
DiskoØ	125 mm
Serija	GB-DH
Šlifavimo priemonių kodas	Keramika
Geležies, sieros ir chloro dalis	<0,1 %
Produkto pavadinimo požymis	Ø 125 mm
Gamintojo pavadinimas	GB-DH
maksimalus apskritiminis greitis	40 m/s
Produkto rūšis	Neaustinė šlifavimo medžiaga

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Alu Mg	tinka		
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	tinka		
Plienas <67 HRC	tinka		
INOX	tinka		
Ti	tinka		
Ketus (G)	tinka		
CuZn	tinka		
Plastikas, GFK	tinka		
Mediena	tinka		
Dažai	tinka		
Uni	tinka		
drėgnas, maks.	ribotai tinka		
sausasis	tinka		

---

**Priedai**

Kibi šlifavimo lėkštelė sucentravimo kiauryme ir sriegiu M  
14 Išorinis Ø 125 mm

566965 125

Kibi šlifavimo lėkštelė suSriegis M14 Išorinis Ø 125 mm

566960 125