

**3M****Kibus šlifavimo diskas (CER) Hookit 775L Perforuotas, Ø 150 mm,  
Grūdėtumas: 80****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	567792 80
GTIN	30051125868243
Produktų klasė	53M

**Aprašymas****Modelis:**

Su **stabiliu plėvelės laikikliu**. Dulkes atstumiant danga mažina nusidėvėjimą.

**Privalumai:**

- **Lygiau nušlifuotas paviršius dėl gero grūdelių numetimo.**
- **Dar tvirtesnis šlifuojant briaunomis.**

**Paskirtis:**

Tinka sausam ir drėgnam naudojimui ant medienos, dažytų paviršių, metalų ir plastiko. Precizinio šlifavimo grūdeliai **Cubitron™ II** labai tinka didelių plotų apdirbimui (lakštiniam plienui), nes **medžiaga nuimama greičiau** ir **paviršius nupoliruojamas lygiau**.

**Techninis aprašymas**

Grūdėtumas	80
Disko Ø	150 mm
Gamintojo pavadinimas	Hookit 775L
Serija	775L

Šlifavimo priemonės	Cubitron™ II
Šlifavimo priemonių kodas	Keramika
Geležies, sieros ir chloro dalis	<0,1 %
Produkto pavadinimo požymis	Ø 150 mm
pavaros mechanizmas	Ekscentrinis šlifuoqlis
maksimalus apskritiminis greitis	40 m/s
Produkto rūšis	Kibus šlifavimo diskas

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Alu Mg	tinka		
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	tinka		
Plienas <67 HRC	ribotai tinka		
INOX	ribotai tinka		
Ti	ribotai tinka		
CuZn	tinka		
Plastikas, GFK	tinka		
Mediena	tinka		
Dažai	tinka		
Uni	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		
sausasis	tinka		