

Garant**Gulsčiukas iš lengvojo metalo, ilgis: 400mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	467020 400
GTIN	4045197720399
Produktų klasė	41H

Aprašymas**Modelis:**

Storasienis, anoduotas aliuminio profilis, labai atsparus lenkimui. Tiesi ir prizminė matavimo plokštuma nepriekaištingam ištiesinimui prie plokštumų, vamzdžių ir briaunų. Gulsčiukai suapvalintomis briaunomis su padidinimo efektu bei puikiai matomu oro burbulu.

Detalus aprašymas:

Storasienis, anoduotas aliuminio profilis, labai atsparus lenkimui. Tiesi ir prizminė matavimo plokštuma nepriekaištingam ištiesinimui prie plokštumų, vamzdžių ir briaunų. Gulsčiukai suapvalintomis briaunomis su padidinimo efektu bei puikiai matomu oro burbulu. **Leistina paklaida apverstoje padėtyje: 0,75 mm / m.**

Techninis aprašymas

Ilgis	400 mm
Paklaida normalioje padėtyje	0,5 mm/m
Leistina paklaida matuojant apvertus	0,75 mm/m
Skerspjūvis	24 × 55 mm
Produkto rūšis	Gulsčiukas