

**Pneumatinis hidraulinis aklinųjų kniedinių veržlių kniediklis FireFox®, Tipas: 1****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	770515 1
GTIN	4007081920841
Produktų klasė	74A

Aprašymas**Modelis:**

Darbinis slėgis 5–7 bar. Automatinis įsukimas, kai tik aklinoji kniedinė veržlė truputį prispaudžiama prie srieginio smaigalio. Itin ekonomiškas darbas dėl greito įsukimo ir labai greito įmušimo.

Tiekimo sudėtis:

Du montavimo raktai SW 24 / 27, 1 šešiabriaunis atsuktuvus SW 4, 1 butelis hidraulinės alyvos 100 ml, 1 alyvos papildymo indas. Antgalis ir srieginis kotas M3, M4, M5, M6.

Pastaba:

Atsarginius antgalius galima užsakyti Nr. 770516. Visų medžiagų, išskyrus nerūdijančiojo plieno M6, aklinųjų kniedžių veržlėms nuo M3 iki M6

Techninis aprašymas

Kėlimas	7,5 mm
Svoris	1,96 kg
Oro sunaudojimas tvirtinant (priklausomai nuo sriegio)	maks. 2 l
Žarnos jungtis	6 mm

Aklinosioms kniedinėms veržlėms iš plieno / aliuminio	M3 – M6
Įmušimo eigą galima nustatyti, kai maks. 5 bar	12000 N
Aklinosioms kniedinėms veržlėms iš visų medžiagų	M3 – M6
Žarnos jungtis	1/4 in
Produkto rūšis	Aklinųjų kniedžių kniediklis

Priedai

Atsarginis antgalis su srieginiu kotu Tipas M3	770516 M3
Atsarginis antgalis su srieginiu kotu Tipas M5	770516 M5
Atsarginis antgalis su srieginiu kotu Tipas M4	770516 M4
Atsarginis antgalis su srieginiu kotu Tipas M6	770516 M6