



## Kombinuotas keturių kumštelių tekinimo griebtuvas su cilindrinu tvirtinimu, DIN 702-4, Išorinis Ø A / tvirtinimo kūgis: 125mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris

315635 125

GTIN

5907412202808

Produktų klasė

36B

### Aprašymas

#### Įrankio paveikslėlio detalių aprašymas:

**Pavienis** kombinuotų kumštelių poslinkis.

**Centrinis** kumštelių poslinkis.

#### Paskirtis:

Kombinuoto užspaudimo galimybė dėl dviejų skirtingų kumštelių padėčių poslinkio: **a) centrinis bazinių kumštelių poslinkis (pavara korpuse); b) pavienis keičiamų kumštelių poslinkis.**

Tokiu būdu galima užspausti netaisyklingos formos detales kaip ant plokščio disko. Kumštelių paslinkimo spiralinis žiedas **grūdintas**, bazinių kumštelių spirалės ir sriegių šoninių plokštumų **abi pusės šlifautos.**

**Su cilindrinu tvirtinimu pagal DIN 702-4.** Griebtuvas tvirtinamas varžtais prie flanšo, o šis – ant suklio.

#### Standartas:

**DIN 702-4.**

#### Apdirbama medžiaga:

Ketus

#### Tiekimo sudėtis:

Yra: 1 rinkinys = 4 grūdinti baziniai kumšteliai.

1 komplektas = 4 grūdinti reversiniai kumšteliai (naudojami kaip pagrindiniai arba atvirkštiniai tekinimo kumšteliai).

1 užveržimo raktas

## Techninis aprašymas

Išorinis $\varnothing$ A	125 mm
Pralaidumas E	38 mm
Užveržimo rakto kvadratas K	9 mm
Dalijamasis apskritimas F	108 mm
Aukštis be kumštelių H <sub>1</sub>	75 mm
Aukštis su kumšteliais H <sub>2</sub>	95 mm
Svoris	6 kg
Centravimo $\varnothing$ B	95 mm
Centravimo gylis C	4 mm
Norma	DIN 702-4
Produkto rūšis	Kombi keturių kumštelių griebtuvas