



## Pneumatinis hidraulinis aklinųjų kniedinių veržlių kniediklis FireFox®, Tipas: 2



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	770515 2
GTIN	4007081056373
Produktų klasė	74A

### Aprašymas

#### Modelis:

Darbinis slėgis 5–7 bar. Automatinis įsukimas, kai tik aklinoji kniedinė veržlė truputį prispaudžiama prie srieginio smaigalio. Itin ekonomiškas darbas dėl greito įsukimo ir labai greito įmušimo. Panaudoti **viename** prietaise leidžia apdirbti aklinašias kniedines veržles įstumiant arba nustačius eigą.

#### Tiekimo sudėtis:

Du montavimo raktai SW 24 / 27, 1 šešiabriaunis atsuktuvus SW 4, 1 butelis hidraulinės alyvos 100 ml, 1 alyvos papildymo indas. Antgalis ir srieginis kotas M4, M5, M6, M8.

#### Pastaba:

Atsarginius antgalius galima užsakyti Nr. 770516.

### Techninis aprašymas

Žarnos jungtis	6 mm
Įmušimo eigą galima nustatyti, kai maks. 5 bar	22000 N
Aklinosioms kniedinėms veržlėms iš plieno / aliuminio	M3–M12
Įmušimo eiga reguliuojama, maks.	10 mm

Oro sunaudojimas tvirtinant (priklausomai nuo sriegio)	2–4 l
Aklinosioms kniedinėms veržlėms iš visų medžiagų	M3 – M10
Svoris	2,4 kg
Žarnos jungtis	1/4 in
Produkto rūšis	Aklinųjų kniedžių kniediklis

## Priedai

Atsarginis antgalis su srieginiu kotu Tipas M8	770516 M8
Atsarginis antgalis su srieginiu kotu Tipas M12	770516 M12
Atsarginis antgalis su srieginiu kotu Tipas M10	770516 M10
Atsarginis antgalis su srieginiu kotu Tipas M6	770516 M6
Atsarginis antgalis su srieginiu kotu Tipas M4	770516 M4
Atsarginis antgalis su srieginiu kotu Tipas M5	770516 M5
Atsarginis antgalis su srieginiu kotu Tipas M3	770516 M3