

Garant**Gulsčiukas iš lengvojo metalo, Ilgis: 2000mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	467020 2000
GTIN	4045197720542
Produktų klasė	41H

Aprašymas**Modelis:**

Storasienis, anoduotas aliuminio profilis, labai atsparus lenkimui. Tiesi ir prizminė matavimo plokštuma nepriekaištingam ištiesinimui prie plokštumų, vamzdžių ir briaunų. Gulsčiukai suapvalintomis briaunomis su padidinimo efektu bei puikiai matomu oro burbulu. Su dviem vertikaliais gulsčiukais.

Detalus aprašymas:

Storasienis, anoduotas aliuminio profilis, labai atsparus lenkimui. Tiesi ir prizminė matavimo plokštuma nepriekaištingam ištiesinimui prie plokštumų, vamzdžių ir briaunų. Gulsčiukai suapvalintomis briaunomis su padidinimo efektu bei puikiai matomu oro burbulu. **Leistina paklaida apverstoje padėtyje: 0,75 mm / m.**

Techninis aprašymas

Ilgis	2000 mm
Paklaida normalioje padėtyje	0,5 mm/m
Leistina paklaida matuojant apvertus	0,75 mm/m
Skerspjuvis	24 × 55 mm
Produkto rūšis	Gulsčiukas