



## Kombinuotas keturių kumštelių tekimo griebtuvas su kūginiu tvirtinimu, DIN 702-3, Išorinis Ø A / tvirtinimo kūgis: 200/5mm



### Užsakymo data

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 315645 200/5  |
| GTIN             | 5907412202853 |
| Produktų klasė   | 36B           |

### Aprašymas

#### Įrankio paveikslėlio detalių aprašymas:

**Pavienis** kombinuotų kumštelių poslinkis.

**Centrinis** kumštelių poslinkis.

#### Paskirtis:

Kombinuoto užspaudimo galimybė dėl dviejų skirtingų kumštelių padėčių poslinkio: **a) centrinis bazinių kumštelių poslinkis (pavara korpuse); b) pavienis keičiamų kumštelių poslinkis.**

Tokiu būdu galima užspausti netaisyklingos formos detales kaip ant plokščio disko. Kumštelių paslinkimo spiralinis žiedas **grūdintas**, bazinių kumštelių spirалės ir sriegių šoninių plokštumų **abi pusės šlifotos.**

**Su trumpo kūgio laikikliu DIN 702-3** su atraminiais varžtais ir šešiabriaunėmis veržlėmis suklio galvutėms DIN 55027. DIN 55027 bei tarptautinis standartas ISO702/III analogiškas DIN 55022 (senas standartas). Tekimo griebtuvas dedamas tiesiai ant suklio galvutės be tarpinio flanšo.

#### Standartas:

**DIN 702-3.**

#### Apdirbama medžiaga:

Ketus

#### Tiekimo sudėtis:

Yra: 1 rinkinys = 4 grūdinti baziniai kumšteliai.

1 komplektas = 4 grūdinti reversiniai kumšteliai (naudojami kaip pagrindiniai arba atvirkštiniai tekinimo kumšteliai).

1 užveržimo raktas

## Techninis aprašymas

|                                       |                                    |
|---------------------------------------|------------------------------------|
| Užveržimo rakto kvadratas K           | 11 mm                              |
| Kūgio dydis                           | 5                                  |
| Svoris                                | 19 kg                              |
| Atraminių varžtų skaičius             | 4                                  |
| Aukštis be kumštelių H <sub>1</sub>   | 112 mm                             |
| Išorinis Ø A                          | 200 mm                             |
| Pralaidumas E                         | 55 mm                              |
| Centravimo kūgis B                    | 82,575 mm                          |
| Dalijamasis apskritimas F             | 104,8 mm                           |
| Atraminių varžtų dydis                | M10                                |
| Aukštis su kumšteliais H <sub>2</sub> | 143 mm                             |
| Norma                                 | DIN 702-3                          |
| Produkto rūšis                        | Kombi keturių kumštelių griebtuvas |