



Kombinuotas keturių kumštelių tekinimo griebtuvas su cilindrinu tvirtinimu, DIN 702-4, Išorinis Ø A / tvirtinimo kūgis: 250mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	315635 250
GTIN	5907412202839
Produktų klasė	36B

Aprašymas

Įrankio paveikslėlio detalių aprašymas:

Pavienis kombinuotų kumštelių poslinkis.

Centrinis kumštelių poslinkis.

Paskirtis:

Kombinuoto užspaudimo galimybė dėl dviejų skirtingų kumštelių padėčių poslinkio: **a) centrinis bazinių kumštelių poslinkis (pavara korpuse); b) pavienis keičiamų kumštelių poslinkis.**

Tokiu būdu galima užspausti netaisyklingos formos detales kaip ant plokščio disko. Kumštelių paslinkimo spiralinis žiedas **grūdintas**, bazinių kumštelių spirалės ir sriegių šoninių plokštumų **abi pusės šlifautos.**

Su cilindrinu tvirtinimu pagal DIN 702-4. Griebtuvas tvirtinamas varžtais prie flanšo, o šis – ant suklio.

Standartas:

DIN 702-4.

Apdirbama medžiaga:

Ketus

Tiekimo sudėtis:

Yra: 1 rinkinys = 4 grūdinti baziniai kumšteliai.

1 komplektas = 4 grūdinti reversiniai kumšteliai (naudojami kaip pagrindiniai arba atvirkštiniai tekinimo kumšteliai).

1 užveržimo raktas

Techninis aprašymas

Pralaidumas E	76 mm
Dalijamasis apskritimas F	224 mm
Užveržimo rakto kvadratas K	14 mm
Centravimo gylis C	6 mm
IšorinisØ A	250 mm
Svoris	31 kg
Aukštis su kumšteliais H ₂	135 mm
Centravimo Ø B	200 mm
Aukštis be kumštelių H ₁	102 mm
Norma	DIN 702-4
Produkto rūšis	Kombi keturių kumštelių griebtuvas