



Kombinuotas keturių kumštelių tekinimo griebtuvas su kūginiu tvirtinimu, DIN 702-3, Išorinis Ø A / tvirtinimo kūgis: 200/6mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris

315645 200/6

GTIN

5907412202860

Produktų klasė

36B

Aprašymas

Įrankio paveikslėlio detalių aprašymas:

Pavienis kombinuotų kumštelių poslinkis.

Centrinis kumštelių poslinkis.

Paskirtis:

Kombinuoto užspaudimo galimybė dėl dviejų skirtingų kumštelių padėčių poslinkio: **a) centrinis bazinių kumštelių poslinkis (pavara korpuse); b) pavienis keičiamų kumštelių poslinkis.**

Tokiu būdu galima užspausti netaisyklingos formos detales kaip ant plokščio disko. Kumštelių paslinkimo spiralinis žiedas **grūdintas**, bazinių kumštelių spirалės ir sriegių šoninių plokštumų **abi pusės šlifotos.**

Su trumpo kūgio laikikliu DIN 702-3 su atraminiais varžtais ir šešiabriaunėmis veržlėmis suklio galvutėms DIN 55027. DIN 55027 bei tarptautinis standartas ISO702/III analogiškas DIN 55022 (senas standartas). Tekinimo griebtuvas dedamas tiesiai ant suklio galvutės be tarpinio flanšo.

Standartas:

DIN 702-3.

Apdirbama medžiaga:

Ketus

Tiekimo sudėtis:

Yra: 1 rinkinys = 4 grūdinti baziniai kumšteliai.

1 komplektas = 4 grūdinti reversiniai kumšteliai (naudojami kaip pagrindiniai arba atvirkštiniai tekinimo kumšteliai).

1 užveržimo raktas

Techninis aprašymas

Pralaidumas E	55 mm
Užveržimo rakto kvadratas K	11 mm
Svoris	19 kg
Atraminių varžtų dydis	M10
Išorinis \varnothing A	200 mm
Dalijamasis apskritimas F	133,4 mm
Centravimo kūgis B	106,39 mm
Aukštis be kumštelių H_1	112 mm
Kūgio dydis	6
Atraminių varžtų skaičius	4
Aukštis su kumšteliais H_2	143 mm
Norma	DIN 702-3
Produkto rūšis	Kombi keturių kumštelių griebtuvas