

Garant

Stovas, Plokštėms, kurių dydis ilgis×plotis: 1000X630mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	431000 1000X630
GTIN	
Produktų klasė	41C

Aprašymas

Modelis:

Tvirtai suvirinta konstrukcija su stovu reikmenų laikymui. Grindų nelygumus išlyginsite reguliuodami aukščio varžtus.

Stovas, profiliuotas plienas, spalva – RAL 9006 baltas aliuminis. Dugnas iš buko Multiplex.

Paskirtis:

Natūralaus kietojo akmens plokštės Nr. 430190 – 430500 saugoti dedamos ant tam numatytų taškų (plieniniai rutuliniai įdėklai).

- **Plokštėms iki 630×630 mm. Dėti ant varstotų ir panašiai geriausiai tinka reguliuojami spaustuvai Nr. 373500.**
- **Sandėlio baldų aukštis reguliuojamas, taip galima išlyginti plokštes (3 taškų atrama ir 2 varžtai apsaugoti nuo apvirtimo).**

Pastaba:

Uždedamiems elementams papildomai užsisakykite 4× Nr. 086002 dyd. 850.

Techninis aprašymas

Spintelės plotis	750 mm
tinka plokštės dydžiui ilgis×plotis	1000×630 mm
Spintelės gylis	560 mm

Svoris	31 kg
Apatinės spintelės aukštis	720 mm
Keliamoji galia pagal plotą	1000 kg
Lentynos plokštės medžiaga	Buko Multiplex
Maksimalus darbinis aukštis (akmens plokštės viršutinė briauna)	900 mm
Pagrindo aukštis su lentynomis	780 mm
Aukščio išlyginimas	25 mm
Produkto rūšis	Apatinė dalis