

**PLANOLITH****Granito plokštė Tikslumo klasė 0, Ilgis x plotis: 1000X630mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	430300 1000X630
GTIN	2050001949769
Produktų klasė	46H

**Aprašymas****Modelis:**

Specialiai parinktas natūralus granitas.

- **Be jokių trūkumų, vientisos struktūros.**
- **Atsparus lenkimui ir kietas.**
- **Absoliučiai atsparus rūdims ir rūgštims, mažas šilumos laidumas.**
- **Tiksliai apdirbtas paviršius (pritrintas deimantu). Leistinos tolerancijos neviršijamos.**
- **Šoninės plokštumos tiksliai statmenos darbiniam paviršiui.**
- **Tvirtinimui ant stovo apatinėje pusėje palikti tvirtinimo taškai (plieniniai rutuliniai įdėklai).**
- **Kietesnis už grūdintąjį plieną (6 – 7 pagal Moso skalę), neįsimagnetinantis ir nelaidus elektrai.**

**Tikslumas:**

Galutinė gamyba ir patikrinimas vyksta kompiuteriu valdomose kondicionuojamose patalpose. Naudojamos matavimo priemonės atitinka nacionalinių ir tarptautinių kalibravimo laboratorijų reikalavimus.

**DIN 876/0 – tiksliai pritrinta deimantu – kontrolei.**

**Tiekimo sudėtis:**

**Su patikros protokolu, transportavimo pakuote.** Su plieniniais rutuliniais antgaliais

**Pastaba:**

**Papildomai užsakius:** nerūdijantys plieniniai antgaliai, plieniniai T formos griovelių bėgeliai (Nr. 430500 ir Nr. 430190 yra be bėgelių), tikslumas 000, kiti dydžiai, tarpiniai matmenys. Papildomos tiekimo sąlygos.

**Techninis aprašymas**

Lygumas	0,008 mm
---------	----------

Storis	100 mm
Svoris	189 kg
Plieniniai rutuliniai antgaliai	3
Norma	DIN 876
Tikslumas	0 mm
Patikros protokolas	Gamintojo patikros sertifikatas
Produkto rūšis	Matavimo plokštė

## Priedai

Spintos pagrindas Plokštėms, kurių dydis ilgis×plotis  
1000X630 mm

431050 1000X630