

Garant

Kampinis stalviršis su tamsiai pilka plastikine danga (Eluplan), Tinka sujungti plokštes, kurių gylis: 800mm

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	926332 800
GTIN	4062406215217
Produktų klasė	9GG

Aprašymas**Modelis:**

Dydis 1000×1000×50 mm su 45° skersiniu, skirtu **800 mm plokštės gyliui**.

Tinka:

Kojos Nr. 927000 – 927042, Nr. 927062 – 927068.

Techninis aprašymas

ABS apvadas	3 mm
tinka sujungti plokštes, kurių gylis	800 mm
Plastikinės dangos spalva	tamsiai pilka
Stalviršio medžiaga	ST medienos pagrindas su Eluplan plastiko danga
Stalviršio danga	Eluplan (plastikas), (linoleumo danga)
Kampinė įstriža	45°
Stalviršio paviršius	Antistatinė danga, atspari trinčiams, vidutinio kietumo, neatspari šviesai
Apvadas	4-pusis
Dangos storis	2 mm

Plokštelės storis	50 mm
Produkto rūšis	Darbastalio stalviršis