




Dantytų kumštelių rinkinys griebtuvui, 3 vnt., Ø 160 mm, Tipas: 2



Užsakymo data

Užsakymo numeris

313230 2

GTIN

Produktų klasė

33T

Aprašymas

Paskirtis:

Kadangi kumštelius **per kelias sekundes** galima pakeisti arba perstumti iki pageidaujamo skersmens, rekomenduojama turėti pasiruošus keletą kumštelių rinkinių prie staklių. **Tokiu būdu sutrumpinamas permontavimo laikas.** Kumštelių komplektai susideda pvz., iš keleto bazinių kumštelių rinkinių su minkštomis keičiamomis viršūnėmis, kuriuos galima ištekinti norimo skersmens. Šis racionalizavimo metodas būtinas ne tik NC staklėms, bet ir dirbant bet kuriomis kitomis tekinimo staklėmis.

Išoriniam užspaudimui, puikiai tinka neapdirbtų ruošinių užspaudimui.

Apdirbama medžiaga:

Kokybiškas produktas iš 16MnCr5, užgrūdintas.

Tinka:

Schunk tekinimo griebtuvai Nr. 313115; 313117; 313135; 313137, Röhms tekinimo griebtuvams Duro Nr. 313120; 313130; 313140 ir kitiems krumpliaštiebiniams tekinimo griebtuvams.

Pastaba:

Užspaudimo ribos kaip Nr. 313115 - 313137.

atitinka spalvinį žymėjimą: Schunk trijų kumštelių tekinimo griebtuvai ir kumšteliai

Užspaudimo ribos: 63 - 134 mm

Techninis aprašymas

Užspaudimo ribos

63 - 134 mm

tinka griebtuvų tipui Ø

160 mm

Produkto pavadinimo požymis

Ø 160 mm

Griovelio plotis D	8 mm
Atstumas tarp kiaurymių b	32 mm
Liežuvėlio ilgis A	18 mm
atitinka spalvinį žymėjimą	Röhm trijų kumštelių tekimo griebtuvas ir kumšteliai
atitinka spalvinį žymėjimą	Schunk trijų kumštelių tekimo griebtuvas ir kumšteliai
Produkto rūšis	Trijų kumštelių tekimo griebtuvo kumšteliai