

**Garant****Kampinis stalviršis su Eterlux danga, Tinka sujungti plokštes, kurių gylis: 800mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	926342 800
GTIN	4062406107253
Produktų klasė	9GG

**Aprašymas****Modelis:**

Dydis 1000×1000×50 mm su 45° skersiniu, skirtu **800 mm plokštės gyliui**.

**Tinka:**

Kojos Nr. 927000 – 927042, Nr. 927062 – 927068.

**Techninis aprašymas**

ABS apvadas	3 mm
Plastikinės dangos spalva	šviesiai pilka
Stalviršio medžiaga	ST medienos pagrindas su Eterlux plastiko danga
Stalviršio danga	Eterlux (melaminas / fenolio derva)
Dangos storis	2 mm
tinka sujungti plokštes, kurių gylis	800 mm
Apvadas	4-pusis
Stalviršio paviršius	Danga atspari brėžiams ir karščiui
Kampinė įstriža	45°
Plokštelės storis	50 mm
Produkto rūšis	Darbastalio stalviršis

---

**Priedai**

Kampinė maitinimo lizdų juostapatiems susikomplektuoti Tinka modeliui 1000	928421 1000
Kojos / apatinė dalis Aukštis 650 mm	927000 650
Kojos / apatinė dalis Aukštis 750 mm	927000 750
Kojos / apatinė dalis Aukštis 900 mm	927000 900
Atitraukta apatinė dalis Kojų aukštis 900 mm	927040 900
Kojos / apatinė dalis Aukštis 800 mm	927000 800
Atitraukta apatinė dalis Kojų aukštis 800 mm	927040 800